

VITALITY FUSION SPECTRA FUSION TECHNOLOGY

TYP 3

DIE ZUKUNFT WEITERENTWICKELT

- HAUTSCHONENDE LED's & ACTIVATING LIGHT
- INDIVIDUELLE BRÄUNE
- BEAUTY LIGHT HAUTPFLEGE
- OPTIMIERTES UV-WIRKSPEKTRUM
- 3-ZONEN LÜFTUNG
- WIRELESS SMARTPHONE CHARGING

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE WICHTIGE HINWEISE

1. Liegefläche mit Desinfektionsmittel reinigen oder Folie benutzen
2. Mindesteinzahlung CHF 5.-
3. Vorlaufzeit zum Ausziehen & Türe schließen
4. Nach der Benutzung Liegefläche reinigen


50 Röhren: 37 Trend 200Wmax. / 13 Smartsun 200Wmax. / 208 UVA LED's / Spectra LED Gesichtsbr. / 4 Smartsun 8W / Schulterbräuner Hybrid LED / 3D-Sound Unit
Aqua Fresh & Aroma / Aircondition Plus / 54 Beauty Light LED's / 54 Activating LED's / Bluetooth® Connect / Wireless Smartphone Charging

4

Kabine

LED

Gesichtsbräuner



4.5 MIN.

CHF 5.-

BESONNUNGSPLAN | TANNING SCHEDULE

Eine neue Sitzung beginnt jeweils nach 3 Wochen ohne Einwirkung von UV-Strahlung an der Sonne oder im Solarium. Die Wartezeit zur nächsten Besonnung beträgt 48 Stunden. A new session begins every 3 weeks without exposure to UV radiation in the sun or solarium. The waiting time to the next session is 48 hours.

1. Sitzungsserie | 1st Series of sessions

Besonnung Session	Besonnungszeit Tanning time (min)	Besonnungsmenge Amount of tanning in J/m² (Ery.)	Beitrag zur Jahresdosis Contribution to annual dose in J/m² (NMSC) in %(NMSC)	
1.*	5	89.1	110.4	0.44 %
2.*	10	178.2	220.8	1.88 %
3.	12	213.8	265.0	1.06 %
4.	13	231.7	287.0	1.15 %
5.	15	267.3	331.2	1.32%
6.	18	320.8	397.4	1.59 %
7.	20	356.4	441.6	1.77 %
8.	22	392.0	485.8	1.94 %
9.	25	445.5	552.0	2.21 %
10.	25	445.5	552.0	2.21 %
Total Sitzungsserie Total Series of Sessions		2940.3	3643.2	14.57 %

* Bei nicht gebräunter Haut | for non-tanned skin

2. - 5. Sitzungsserie | 2nd - 5th Series of sessions

1.	14	249.5	309.1	1.24 %
2.	16	285.1	353.3	1.41 %
3.	19	338.6	419.5	1.68 %
4.	19	338.6	419.5	1.68 %
5.	22	392.0	485.8	1.94 %
6.	25	445.5	552.0	2.21 %
7.	25	115.5	552.0	2.21 %
8.	25	445.5	552.0	2.21 %
Total Sitzungsserie Total Series of Sessions		2940.3	3643.2	14.57 %

Gesichtsbräunerbestückung:: UV-LED GB; Smart Sun 63 8W: JK-Teile-Nr. 1016489
Lampenbestückung: Ergoline Trend Advanced EP104 160W; JK-Teile-Nr. 1511231; Smart Sun R27 160W; JK-Teile-Nr. 1511232

Besonnung für Personen unter 18 Jahren nicht gestattet!

